



## KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Ficha Técnica W 815 015 F

expedido: am-09-03

### Cinta impermeabilizante autoadhesiva de butilo aplicada en frío para las transiciones entre las membranas KÖSTER KSK y los revoques, 1.5 mm x 150 mm

#### Características

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece es una cinta impermeabilizante a base de butilo y caucho laminada con fieltro en la parte superior. Es una cinta autoadhesiva aplicada en frío, de 1,5 mm de espesor y cuenta con una lámina protectora en la cara adhesiva. La cinta se puede aplicar directamente desde el rollo. Es altamente resistente al desgarre, inmediatamente impermeable y se puede cubrir con revoques debido a su parte superior laminada con fieltro.

#### Datos Técnicos

Material	Butilo / Caucho
Ancho	15 cm
Espesor	1.5 mm
Resistencia a la temperatura	- 25 °C a + 80 °C
Temperatura de aplicación	+ 5 °C a + 30 °C
Valor-μ	aprox. 135,000
Valor-Sd	aprox. 203 m

#### Campos de aplicación

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece está diseñado para asegurar las conexiones superiores de las membranas KÖSTER KSK en sustratos sólidos, limpios, secos, sin polvo ni aceite.

#### Sustrato

Al instalar las membranas impermeabilizantes KÖSTER KSK, la imprimación elegida debe elevarse por encima de la membrana para que la cinta KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece quede al ras en la parte superior.

Cuando se utilizan las cintas impermeabilizantes KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece solas, KÖSTER KBE Liquid Film y KÖSTER KSK Primer BL son materiales adecuados como imprimación.

#### Aplicación

Después de la impermeabilización con membranas KÖSTER KSK, la cinta KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece se coloca en el extremo superior de las membranas impermeabilizantes, cubriendo uniformemente la transición entre las membranas KÖSTER KSK y el sustrato. De esta manera se puede realizar una transición entre el revoque y la impermeabilización. Antes de la instalación, se debe retirar el papel protector del lado adhesivo de la cinta.

Presione firmemente las cintas sobre el sustrato usando el rodillo de goma KÖSTER Rubber Hand Roller. El fieltro laminado en la parte superior de la cinta permite que se pueda cubrir con revoque en las zonas de salpicadura de la base de la estructura.

#### Limpieza

Limpie las herramientas de corte con el limpiador universal KÖSTER Universal Cleaner.

#### Empaque

W 815 015 F 10 m roll

#### Almacenamiento

Almacene el material en ambiente seco a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C. El material se puede almacenar por un período de 1 año.

#### Productos relacionados

KÖSTER KSK ALU Strong	Codigo de producto R 817 105 AS
KÖSTER KSK Primer BL	Codigo de producto W 120 015
KÖSTER KBE Liquid Film	Codigo de producto W 245
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU	Codigo de producto W 810 AL
KÖSTER KSK ALU 15	Codigo de producto W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Codigo de producto W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner	Codigo de producto X 910 10

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas